




DNMG 150604, Rūšis: PR015S



Užsakymo data

Užsakymo numeris	250796 PR015S
GTIN	4960664837359
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DNMG 150604 PR015S Kietlydinys: PR015S
 Drožlialaužis: MU
 Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 3,5 mm
 Pastūma f : 0,05 - 0,18 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 25 - 70 m/min

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pastūma f	0,05 - 0,18 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	25 - 70 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3,5 mm

Drožlialaužis	MU
Kietlydinys	PR015S
Pagrindinis naudojimas	S
Danga	Megacoat Hard
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150604
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui