

**TNMG 160408, Rūšis: PR005S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251583 PR005S
GTIN	4960664836758
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

TNMG 160408 PR005S Kietlydinys: PR005S

Drožlialaužis: MU

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 3,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 30 - 90 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	30 - 90 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 3,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pastūma $f$	0,05 - 0,15 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	MU

Kietlydinys	PR005S
Pagrindinis naudojimas	S
Danga	Megacoat Hard
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui