

**TNMG 160404, Rūšis: PR005S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251582 PR005S
GTIN	4960664836741
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	30 - 90 m/min
Pagrindinis naudojimas	S
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3,5 mm
Pastūma f	0,05 - 0,15 mm/aps,
Kietlydinys	PR005S
Drožlialaužis	MU
Danga	Megacoat Hard
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160404

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui