

**VNMG 160408, Rūšis: PR005S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251754 PR005S
GTIN	4960664836772
Produktų klasė	25E

Aprašymas

VNMG 160408 PR005S Kietlydinys: PR005S
Drožlialaužis: MQ
Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm
Pastūma f : 0,03 - 0,12 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 30 - 90 m/min

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,03 - 0,12 mm/aps,
Kietlydinys	PR005S
Pagrindinis naudojimas	S

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	30 - 90 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	MQ
Danga	Megacoat Hard
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui