

Garant

Vėduoklinis šlifavimo būgnas iš neaustinės medžiagos (ZA) / audinio (ZA), Ø 100×100 mm, Grūdėtumo palyginimas: 150FINE

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	568471 150FINE
GTIN	4045197892355
Produktų klasė	51M

Aprašymas**Modelis:**

Standartiniai matmenys **Ø 100×100 mm** arba siauras modelis **Ø 100×50 mm** mažų paviršių apdirbimui. Tvirtinimo kiaurymės Ø 19 mm, su pleištinio griovelio.

Derinys iš **šlifavimo audeklo ir neaustinės medžiagos**.

Ypač patvari smulkios struktūros neaustinė medžiaga su cirkonio korundu (ZA). **Idealiai tinka nerūdijančiojo plieno apdirbimui.**

Paskirtis:

Skirta **paprastiems valymo darbams ir lygiam baigiamajam paviršių apdirbimui.**

Pastaba:

Siaurų šlifavimo būgnų pločio išlyginimui Ø 100×50 mm, naudokite pritaikymo žiedų rinkinį Nr. 568439.

Techninis aprašymas

Grūdėtumo palyginimas	150
rekomenduojamas sūkių skaičius	2800 min ⁻¹
Šlifavimo priemonių kodas	ZA
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %

Būgno Ø	100 mm
Būgno plotis	100 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 100×100 mm
Produkto rūšis	Žiedlapinis neaustinės medžiagos šlifavimo būgnas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
sausasis	tinka		