

**VNMG 160408, Rūšis: PR015S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251824 PR015S
GTIN	4960664837588
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

VNMG 160408 PR015S Kietlydinys: PR015S

Drožlialaužis: MU

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 25 - 70 m/min

**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	MU
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	25 - 70 m/min
Pastūma $f$	0,05 - 0,18 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm
Ašmenys	HM

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kietlydinys	PR015S
Pagrindinis naudojimas	S
Danga	Megacoat Hard
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui