


**WN. G 080408, Rūšis: PR015S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252114 PR015S
GTIN	4960664837656
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

WN. G 080408 PR015S Kietlydinys: PR015S

Drožlialaužis: MU

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 3,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 25 - 70 m/min

**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	MU
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	PR015S
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 3,5 mm
Pagrindinis naudojimas	S
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Pastūma f	0,05 - 0,18 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	25 - 70 m/min
Ašmenys	HM
Danga	Megacoat Hard
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui