


Garant**Šepetys su silicio karbido grūdeliais (SiC), Ø 119 mm, Grūdėtumas: 120****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 575015 120 |
| GTIN | 4045197892676 |
| Produktų klasė | 51P |

Aprašymas**Modelis:**

Su išilginiu grioveliu tvirtinimui ant frezavimo galvučių įspraustinių (DIN 6357) ir kombinuotų įspraustinių (DIN 6358).

Apvalus šepetys su **tankiais šeriais (pilnai dengtas)** integruotas plastikiniame diske. **Stabilios formos**, nes šeriai daugelyje vietų išdėstyti priešpriešiais. Patvarus.

Nailoniniai šeriai su labai didele **silicio karbido grūdelių dalimi** universaliam naudojimui.

Privalumai:

- **Papildomas ruošinio apdirbimas iškart po pjovimo proceso.**
- **Nekintantys rezultatai dėl nuolat papildomų grūdelių.**
- **Saugus procesas, stabili forma ir užtikrintas tikslumas.**
- **Greitai ir saugiai sumontuojama be jokių priedų.**
- **Labai mažas radialinis mušimas.**

Paskirtis:

Dirbant **CNC apdirbimo linijose** ir **robotizuotuose centruose** rekomenduojama **šlifuoti šlapiuoju būdu** su aušinimo priemonėmis. Plokščių detalių apdirbimui: tikslus **užvartų nuėmimas, briaunų suapvalinimas, galutinis apdirbimas** po frezavimo, **paviršiaus poliravimas**, pvz., sandarinimo ir kontaktinių paviršių.

Pastaba:

Specialūs modeliai tiekiami pagal papildomą užsakymą.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Šerių storis | 1,1 mm |
| Grūdėtumas | 120 |
| Smulkumo laipsnis | vidutin. |
| Pastūma | 3500 - 6500 mm/min |
| Pristatymas | 0,8 (smulkus) – 1,5 (rupus) mm |
| Produkto pavadinimo požymis | Ø 119 mm |
| Šepečio Ø D ₁ | 119 mm |
| Lėkštelės-Ø D ₂ | 125 mm |
| Šlifavimo priemonės | Silicio karbidas (SiC) |
| Šlifavimo priemonių kodas | SiC |
| Darbinės plokštumos Ø | 119 mm |
| Kiaurymės Ø d ₁ | 27 su griovelium mm |
| Ilgis H ₁ | 38 mm |
| rekomenduojamas sūkių skaičius | 1100 - 1400 min ⁻¹ |
| maksimalus sūkių skaičius | 3000 min ⁻¹ |
| Produkto rūšis | Lėkštelė-šepetys |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | ribotai tinka | | |
| Plienas <55 HRC | ribotai tinka | | |
| Plienas <60 HRC | ribotai tinka | | |
| INOX | ribotai tinka | | |
| Ti | ribotai tinka | | |
| Ketus (G) | ribotai tinka | | |

| | |
|----------------|---------------|
| CuZn | tinka |
| Uni | tinka |
| drėgnas, maks. | tinka |
| sausasis | ribotai tinka |

Priedai

Užtraukimo varžtassu vidiniu aušiniu Koto Ø 27 mm

575096 27