

**CCGT 030101, Rūšis: PR1535****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260040 PR1535
GTIN	4960664871544
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

CCGT 030101 PR1535 Kietlydinys: PR1535

Drožlialaužis: MFP-PF

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,03 - 0,2 mm

Pastūma  $f$ : 0,02 - 0,1 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 160 m/min

Pjovimo greitis  $v_c$  papildomam naudojimui: 40 - 60 m/min

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f$	0,02 - 0,1 mm/aps,
Drožlialaužis	MFP-PF
Pjovimo sąlygos	nuolat
Papildomas naudojimas	S
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 160 m/min
Kietlydinys	PR1535
Kampo spindulys	0,1 mm

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis $a_p$	0,03 - 0,2 mm
Pjovimo greitis $v_c$ papildomam naudojimui	40 - 60 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Danga	Megacoat Nano
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 030101
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui