

Garant**Šepetys su keraminiais grūdeliais (CER), Ø 100 mm, Grūdėtumas: 80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

575032 80

GTIN

4045197892744

Produktų klasė

51P

Aprašymas**Modelis:**

Su išilginiu grioveliu tvirtinimui ant frezavimo galvučių įspraustinių (DIN 6357) ir kombinuotų įspraustinių (DIN 6358).

Apvalus šepetys su **tankiais šeriais (pilnai dengtas)** integruotas plastikiniame diske. **Stabilios formos**, nes šeriai daugelyje vietų išdėstyti priešpriešiais. Patvarus.

Nailoniniai šeriai su **keraminių grūdelių dalimi**. Intensyvus šlifavimo poveikis.

Privalumai:

- **Papildomas ruošinio apdirbimas iškart po pjovimo proceso.**
- **Nekintantys rezultatai dėl nuolat papildomų grūdelių.**
- **Saugus procesas, stabili forma ir užtikrintas tikslumas.**
- **Greitai ir saugiai sumontuojama be jokių priedų.**
- **Labai mažas radialinis mušimas.**

Paskirtis:

Dirbant **CNC apdirbimo linijose** ir **robotizuotuose centruose** rekomenduojama **šlifuoti šlapiuoju būdu** su aušinimo priemonėmis. Plokščių detalių apdirbimui: tikslus **užvartų nuėmimas, briaunų suapvalinimas, galutinis apdirbimas** po frezavimo, **paviršiaus poliravimas**, pvz., sandarinimo ir kontaktinių paviršių.

Pastaba:

Specialūs modeliai tiekiami pagal papildomą užsakymą.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Grūdėtumas | 80 |
| Šerių storis | 1,2 mm |
| Smulkumo laipsnis | rupus |
| Pristatymas | 0,8 (smulkus) – 1,5 (rupus) mm |
| Pastūma | 3000 - 5500 mm/min |
| Produkto pavadinimo požymis | Ø 100 mm |
| Šepčio Ø D ₁ | 100 mm |
| Lėkštelės-Ø D ₂ | 106 mm |
| Šlifavimo priemonės | Keraminiai grūdeliai (CER) |
| Šlifavimo priemonių kodas | Keramika |
| Darbinės plokštumos Ø | 100 mm |
| Kiaurymės Ø d ₁ | 22 su griovelium mm |
| Ilgis H ₁ | 35 mm |
| rekomenduojamas sūkių skaičius | 1400 - 1700 min ⁻¹ |
| maksimalus sūkių skaičius | 3500 min ⁻¹ |
| Produkto rūšis | Lėkštelė-šepetys |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | ribotai tinka | | |
| Plienas <60 HRC | ribotai tinka | | |
| INOX | ribotai tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |

Priedai

Užtraukimo varžtassu vidiniu aušiniu Koto Ø 22 mm

575096 22