

**Garant****GARANT Master Steel FEED VHM pakopinis grąžtas, TiAlN, Sriegiams: M6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	125035 M6
GTIN	4062406066451
Produktų klasė	11E

**Aprašymas****Modelis:**

Srieginių kiaurymių **gręžimui**. Sukuriamos **puikios apdirbimo sąlygos** kitam sriegimo įrankiui. Grąžto pjovimo  $\varnothing$  pritaikytas prie kuriamo sriegio, standartizuotiems sriegiams ir **aukštam procesų patikimumui**. 90° gilinimas sriegiui **tos pačios operacijos metu** su sriegine kiauryme. **3-briaunis grąžtas**, specialiai sukurtas naudoti, kai **pastūmos labai didelės**. Puikiai tinka didelės galios įrenginiams ir nekintamoms apdirbimo sąlygoms. Pirmo lygio skersmens tolerancija: h7.

**Techninis aprašymas**

Sriegiams	M6
Pastūma f plienui < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,32 mm/aps,
$\varnothing D_2$ 2. Pakopa su nuožula h7	6,6 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	41 mm
Bendras ilgis L	79 mm
Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Dantų skaičius Z	3
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Sriegio tipas	M
Sriegio žingsnis	1
$\varnothing D_1$ 1. pakopa	5,1 mm

Pakopos aukštis L <sub>1</sub> 1. pakopa	16,5 mm
Serija	Master Steel
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tolerancija Nominalusis Ø	m7
Smailas kampas	145 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Gilinimo pakopos kampas	90 laipsniai
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	žalia
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė akлина arba atvira
Produkto rūšis	Pakopinis grąžtas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	110 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	60 m/min	H
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	50 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	40 m/min	S
Ketus	tinka	130 m/min	K
GGG	tinka	80 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

šlapias, min.

tinka