

Garant**NC centravimo grąžtas HSS-E 90° N, TiAlN, Ø DC h6: 3mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 112020 3 |
| GTIN | 4045197001115 |
| Produktų klasė | 11A |

Aprašymas**Modelis:**

≥ Ø 6 mm su įpjova pagal DIN 1835-B.

Tiksliai užgalšta viršūnė – centravimo kiaurymė lengvai išgręžiama ir yra labai tikslios formos. Tvirtas, nes trumpi drožlialaužiai grioveliai.

Pastaba:

Pjovimo greitį pasirinkite pagal faktinį kiaurymės Ø, (o ne grąžto išorinį Ø).

Techninis aprašymas

| | |
|---|------------------------|
| Nominalusis Ø D _c | 3 mm |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 12 mm |
| Pastūma f plienui < 900 N/mm ² | 0,03 mm/aps, |
| Koto tolerancija | h6 |
| Koto Ø D _s | 3 mm |
| Bendras ilgis L | 46 mm |
| Kotas | DIN 1835 B su h6 |
| Danga | TiAlN |
| Ašmenys | HSS E |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Tipas | N |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h6 |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Smailas kampas | 90 laipsniai |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Centravimo gražtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 87 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 56 m/min | N |
| Al >10 % Si | ribotai tinka | 50 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 50 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 37 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 31 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 12 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 10 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 15 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 10 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | tinka | 6 m/min | S |
| Ketus (G) | tinka | 31 m/min | K |
| CuZn | tinka | 100 m/min | N |
| Uni | tinka | | |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |