

**Garant****Gręžimo karūnų rinkinys, Tipas: 19-121****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	589710 19-121
GTIN	4045197672100
Produktų klasė	51S

**Aprašymas****Modelis:**

Populiarių skersmenų bimetaliųjų gręžimo karūnų rinkinys. HSS Vario dantų žingsnis užtikrina mažą radialinį mušimą ir didelį patvarumą. Su idealiai tinkančiu putplasčio įdėklų patikimam gręžimo karūnų laikymui ir lengvam išėmimui. Plastikines dėžes galima dėti vieną ant kitos.

**Tiekimo sudėtis:**

Smūgiams atspari plastikinė dėžė su bimetalinėmis gręžimo karūnomis, tvirtinimo koliais ir centravimo grąžtais.

**Techninis aprašymas**

Dalių skaičius	23
Tvirtinimo kotų skaičius	2
Gręžimo karūnos Ø	19; 22; 25; 29; 35; 38; 44; 51; 57; 68; 76; 83; 92; 95; 105; 121 mm
Centravimo grąžtų skaičius	5
Produkto rūšis	Gręžimo karūna

**Priedai**

Gręžimo karūnos, bimetalinės Skersmuo 57 mm	589010 57
Gręžimo karūnos, bimetalinės Skersmuo 19 mm	589010 19
Gręžimo karūnos, bimetalinės Skersmuo 44 mm	589010 44
Gręžimo karūnos, bimetalinės Skersmuo 92 mm	589010 92
Gręžimo karūnos, bimetalinės Skersmuo 95 mm	589010 95
Sisteminė dėžė Tipas 4-2	630310 4-2
Gręžimo karūnos, bimetalinės Skersmuo 51 mm	589010 51
Gręžimo karūnos, bimetalinės Skersmuo 121 mm	589010 121
Gręžimo karūnos, bimetalinės Skersmuo 76 mm	589010 76
Gręžimo karūnos, bimetalinės Skersmuo 105 mm	589010 105
Gręžimo karūnos, bimetalinės Skersmuo 22 mm	589010 22
Gręžimo karūnos, bimetalinės Skersmuo 25 mm	589010 25
Gręžimo karūnos, bimetalinės Skersmuo 38 mm	589010 38
Gręžimo karūnos, bimetalinės Skersmuo 29 mm	589010 29
Gręžimo karūnos, bimetalinės Skersmuo 35 mm	589010 35
Gręžimo karūnos, bimetalinės Skersmuo 68 mm	589010 68
Gręžimo karūnos, bimetalinės Skersmuo 83 mm	589010 83
Centravimo grąžtas HSS Tipas 6KT	589428 6KT
Tvirtinimo kotas Tipas 210S	589305 210S
Tvirtinimo kotas Tipas 30	589305 30