



Dvikilpis veržliaraktis, tiesus, Torx® varžtams, Torx® profilis: E20XE24



Užsakymo data

Užsakymo numeris	619400 E20XE24
GTIN	4018754022373
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas šampuojant, tiesios formos. Plokščios galvutės ir ploni žiedai ankštoms vietoms. Dvigubos T formos rankena.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, nikeliuotas ir chromuotas.

Rakto ilgis L: 227 mm

maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.: 24,7 mm

maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.: 29,2 mm

maksimalus kilpos aukštis $h_{1 \text{ maks.}}$: 10,5 mm

maksimalus kilpos aukštis $h_{2 \text{ maks.}}$: 12,5 mm

Techninis aprašymas

maksimalus kilpos aukštis $h_{2 \text{ maks.}}$	12,5 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	29,2 mm
Rakto ilgis L	227 mm
Torx® profilis 1	E20
Torx® profilis 2	E24
maksimalus kilpos aukštis $h_{1 \text{ maks.}}$	10,5 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	24,7 mm
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Produkto rūšis	Veržliaraktis

