

Garant
VHM plėtimo galvutė HPC H7, INOX Aklinoji kiaurymė, TiAlN, Nominalus Ø D: 25mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	239735 25
GTIN	4045197707673
Produktų klasė	23A

Aprašymas
Modelis:

Keičiamos plėtimo galvutės **kiaurymėms pagal suleidimo toleranciją IT7 gauti**. Pjovimo briaunų geometrija pritaikyta panaudojimui.

Surinktos sistemos eiga $\leq 5 \mu\text{m}$ (atsižvelgiant į galvą ir laikiklį).

Su trumpomis pjovimo briaunomis ir tiesiu grioveliu.

Paskirtis:

Aklinosioms kiaurymėms.

HPC/HSC plėtimui.

Pastaba:

Bendras naudojamas ilgis = L_1 (laikiklis Nr. 239740 / 239745) + I (keičiama galvutė nuo 239710 iki 239720).

Tinkamas užveržimo raktas Nr. 219987. Galvutė dinamometriniam raktui Nr. 219986.

Kiti dydžiai – pagal paklausimą.

Laikiklio dydis: 16 mm

Pjovimo briaunos ilgis l_1 : 14 mm

Galvutės ilgis I: 26 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 8

Pastūma f INOX < 900 N/mm²: 0,5 mm/aps,

Techninis aprašymas

Nominalus Ø D	25 mm
---------------	-------

Pastūma f INOX < 900 N/mm ²	0,5 mm/aps,
Laikiklio dydis	16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Galvutės ilgis l	26 mm
Pjovimo briaunos ilgis l ₁	14 mm
Rakto dydis	13 mm
Serija	TopCut
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Gręžimo tolerancija	H7
Naudojama, kai gręžimo tipas	Aklinosioms kiaurymėms
Pjovimo technika	HPC
Vidinis aušinimas	taip
Pusiau standartinis	taip
tinkamas laikiklis	GARANT TopCut
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė plėtimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	30 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	25 m/min	M
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		