

**Garant**
**VCGW 110302, BU7220, Pjovimo briaunų forma: G**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265472 G
GTIN	4045197895738
Produktų klasė	21H

**Aprašymas**
**Modelis:**

2 pjovimo briaunos.

Kietlydinys: BU7220

Pjovimo briaunų forma: G

 Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,03 - 0,12 mm

 Pastūma  $f$ : 0,04 - 0,12 mm/aps,

 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 160 m/min

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo briaunų forma	G
Kietlydinys	BU7220
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjūvio gylis $a_p$	0,03 - 0,12 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Ašmenys	CBN
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 160 m/min
Pastūma f	0,04 - 0,12 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCGW 110302
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto pavadinimo požymis	BU7220
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	tinka		
sausasis	tinka		