

**Garant****Diskinė freza su stebule Plotis ap = 12 mm, Ø D: 125Lmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218567 125L
GTIN	4045197707536
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Diskinė freza iš tvirto specialaus plieno vibracijoms sumažinti.

**Paskirtis:**

Išėmų ir griovelių frezavimui. Galima naudoti plokščioms arba neplokščioms griovelių bazėms.

**Atsarginė dalis:**

Nr. 219984 (TX15; 2,2 Nm).

**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd.**

**IP15 .**

Galima įsigyti diskines frezas, kurių Ø D nesiekia = 200 mm.

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	SNHX
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	50 mm
maksimalus įpjovos gylis $a_{\text{e maks.}}$	29,7 mm
efektyvus dantų skaičius $Z_{\text{eff}}$	6

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	125 mm
Iškyšos $\varnothing d_1$	59 mm
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	32 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	12
Koto tipas	su kiauryme
Vidinis aušinimas	ne
Įrankių keitimas	PowerCard
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SN.. 1207
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Produkto rūšis	Diskinė freza

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219984