

Garant**TCGW 110204, BU7220, Pjovimo briaunų forma: G****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 265448 G |
| GTIN | 4045197895653 |
| Produktų klasė | 21H |

Aprašymas**Modelis:**

3 pjovimo briaunos.

Kietlydinys: BU7220

Pjovimo briaunų forma: G

Pjūvio gylis a_p : 0,03 - 0,12 mmPastūma f : 0,04 - 0,12 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 160 m/min**Techninis aprašymas**

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Ašmenys | CBN |
| Kietlydinys | BU7220 |
| Pjūvio gylis a_p | 0,03 - 0,12 mm |
| Kampo spindulys | 0,4 mm |
| Pjovimo briaunų forma | G |
| Pastūma f | 0,04 - 0,12 mm/aps, |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Pjovimo sąlygos | dažnai pertraukiamas |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas |
| Pjovimo sąlygos | nepertaukiamas |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 120 - 160 m/min |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | TCGW 110204 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 3 |
| Produkto pavadinimo požymis | BU7220 |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|-----------------|-----------|-------|-----------|
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | tinka | | |
| nepertaukiamas | tinka | | |
| nereguliarus | tinka | | |
| pertraukiamas | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |