



Grūdintos šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos izoliuotos panardinant pagal VDE, Visas ilgis: 200mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	723535 200
GTIN	4003773018414
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Tvirta viršūnė, indukcinio būdu grūdintos pjaunančiosios briaunos (apie 64 HRC), įlietas judrus lankstas.

Chromuotos replės, plastikų padengtos rankenos, **izoliuotos panardinant**.

Izoliuota pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 darbams prie įtampos iki 1000V.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

visas ilgis	200 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	3 mm
Kerpa minkštą vielą iki Ø	4,2 mm
Kerpa stygų vielą, kurios Ø iki	2,5 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5749
Rankena	su plastikine danga

Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 64 HRC)
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės	ne
su atidarymo spyruokle	ne
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės