

**HOLEX****Priekinio kirpimo žnyplės, neapdirbtos, Visas ilgis: 160mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 721150 160    |
| GTIN             | 4045197166203 |
| Produktų klasė   | 72B           |

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirta galvutė su trumpu lankstu. Pjovimo briaunos grūdintos indukcinio būdu (apie 64 HRC). Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, plastikų padengtos rankenos. Didelis pjovimo našumas dėl optimalios transformacijos.

**Standartas:****DIN ISO 5748****Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, grūdintas alyva.

**Techninis aprašymas**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Kerpa minkštą vielą iki Ø       | 4,5 mm   |
| Kerpa kietą vielą iki Ø         | 2,5 mm   |
| visas ilgis                     | 160 mm   |
| Kerpa stygų vielą, kurios Ø iki | 2 mm   |
| Norma                           | DIN ISO 5748                                   |
| Rankena                         | su plastikine danga                            |
| Gamintojo metodas               | Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 64 HRC) |
| Medžiaga                        | Chromo vanadžio plienas                        |
| Paviršius                       | dengtos juoda antikorozine danga               |

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Galvutė        | neapdirbtas paviršius |
| Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės   |