

Garant**Mašininis sriegiklis ISO 228 +0,05 mm, oksiduotas, G: G1/4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137360 G1/4
GTIN	4045197705655
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

Paviršius apdorotas garais, mažiau susidaro prieaugų.

Tolerancijų klasė ISO 228 + 0,05 mm. HSS-E**Paskirtis:**

Cilindriniam vamzdiniam sriegiui DIN-ISO 228/1 (netinka sriegių sandarinimo jungtims).

Ruošiniams, padengtiems **galvanizuota apsaugine danga** arba tiems, kurie grūdinami lengvai traukiasi.

Rekomendacija:

Rekomenduojame gręžiant **pagalbinę kiaurymę nesilaikyti DIN duomenų** (žr. lentelę) ir jos \emptyset prasigręžti **0,05 mm didesnį**.

Ašmenys: HSS E

Vijų skaičius colyje: 19

Sriegio \emptyset : 13,16 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto \emptyset D_s: 11 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės \emptyset : 11,8 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	1,337 mm
Vijų skaičius colyje	19
Kiaurymės \emptyset	11,8 mm

Sriegio Ø	13,16 mm
Ašmenys	HSS E
Koto Ø D _s	11 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Koto kvadratas □	9 mm
Sriegio gylis	39,48 mm
Sriegio dydis	G1/4
Danga	oksiduotas
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 5156
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P

CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		