

Garant**Mašininis sriegiklis ISO 228 +0,05 mm, oksiduotas, G: G3/8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137360 G3/8
GTIN	4045197705662
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

Paviršius apdorotas garais, mažiau susidaro prieaugų.

Tolerancijų klasė ISO 228 + 0,05 mm. HSS-E**Paskirtis:**

Cilindriniam vamzdiniam sriegiui DIN-ISO 228/1 (netinka sriegių sandarinimo jungtims).

Ruošiniams, padengtiems **galvanizuota apsaugine danga** arba tiems, kurie grūdinami lengvai traukiasi.

Rekomendacija:

Rekomenduojame gręžiant **pagalbinę kiaurymę nesilaikyti DIN duomenų** (žr. lentelę) ir jos \varnothing prasigręžti **0,05 mm didesnį**.

Ašmenys: HSS E

Vijų skaičius colyje: 19

Sriegio \varnothing : 16,66 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto \varnothing D_s: 12 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės \varnothing : 15,25 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	19
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės \varnothing	15,25 mm
Sriegio \varnothing	16,66 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Sriegio žingsnis	1,337 mm
Ašmenys	HSS E
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Koto kvadratas \square	9 mm
Sriegio gylis	49,98 mm
Sriegio dydis	G3/8
Danga	oksiduotas
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 5156
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P

CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		