

Garant**Mašininis sriegiklis ISO 228 +0,05 mm, oksiduotas, G: G1/2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137360 G1/2
GTIN	4045197705679
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

Paviršius apdorotas garais, mažiau susidaro prieaugų.

Tolerancijos klasė ISO 228 + 0,05 mm. HSS-E

Paskirtis:

Cilindriniam vamzdiniam sriegiui DIN-ISO 228/1 (netinka sriegių sandarinimo jungtims).

Ruošiniams, padengtiems **galvanizuota apsaugine danga** arba tiems, kurie grūdinami lengvai traukiasi.

Rekomendacija:

Rekomenduojame gręžiant **pagalbinę kiaurymę nesilaikyti DIN duomenų** (žr. lentelę) ir jos \varnothing prasigręžti **0,05 mm didesnį**.

Ašmenys: HSS E

Vijų skaičius colyje: 14

Sriegio \varnothing : 20,96 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto \varnothing D_s: 16 mm

Koto kvadratas □: 12 mm

Kiaurymės \varnothing : 19 mm

Techninis aprašymas

Sriegio \varnothing	20,96 mm
Sriegio žingsnis	1,814 mm
Vijų skaičius colyje	14
Pjovimo briaunų skaičius Z	4

Drožlių griovelių skaičius	4
Kiaurymės Ø	19 mm
Ašmenys	HSS E
Koto Ø D _s	16 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Koto kvadratas □	12 mm
Sriegio gylis	62,88 mm
Sriegio dydis	G1/2
Danga	oksiduotas
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 5156
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P

Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		