

Garant

Mašininis sriegiklis sinchroniniams sukliams HSS-E-PM vidinis aušinimas, TiAlN, M: 12X1



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 132955 12X1 |
| GTIN | 4045197705068 |
| Produktų klasė | 11H |

Aprašymas

Modelis:

Stabilus modelis su paviršine pjova ir kotu pagal DIN 1835-B. Speciali geometrija, skirta staklėms su **sinchronizuota suklio pavara**. Sriegiklį kreipia staklių sinchroninis suklys. Speciali **TiAlN danga** optimaliai eksploataavimo trukmei. Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8%).

Su vidiniu aušinimu maksimaliai eksploataavimo trukmei.

Pastaba:

Skirta sinchroniniams sukliams, GARANT greitojo keitimo sriegimo griebtuvai Nr. 338100 – 338121 su minimalia ilgio kompensacija (MLA) užtikrina saugų apdirbimo procesą.

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E PM

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto $\varnothing D_s$: 12 mm

Koto kvadratas \square : 9 mm

Kiaurymės \varnothing : 11 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|-------|
| Sriegio \varnothing | 12 mm |
| Sriegio žingsnis | 1 mm |
| Drožlių griovelių skaičius | 4 |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 |

| | |
|------------------------------|--|
| Kiaurymės Ø | 11 mm |
| Koto Ø D _s | 12 mm |
| Bendras ilgis L | 100 mm |
| Koto kvadratas □ | 9 mm |
| Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX |
| Ašmenys | HSS E PM |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Sriegio gylis | 36 mm |
| Sriegio tipas | MF |
| Sriegio dydis | M12×1 |
| Danga | TiAlN |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | DIN 13 |
| Kreipiančiosios dalies forma | B |
| Kotas | DIN 1835 B su h6 |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo kryptis | dešinin. |
| Koto tolerancija | h6 |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis sinchroniškam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | žalia |
| Produkto rūšis | sriegiklius |