

Garant**GARANT Master Tap mašininis sriegiklis Ypač ilgas HSS-E-PM, forma C 6HX, AlTiX, M: M6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	134680 M6
GTIN	4045197901231
Produktų klasė	11I

Aprašymas**Modelis:**

Universalus sriegiklis, sukurtas patikimam naudojimui su įvairiomis medžiagomis.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga, užtikrinanti atsparumą nusidėvėjimui.**
- **Patobulinta didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.**
- **Speciali geometrija optimaliam drožlių pašalinimui.**

Labai ilgas kotas. **Kotas pagal DIN 371.**

Privalumai:

Puikiai tinka sriegimui sunkiai prieinamose vietose.

Techninis aprašymas

Sriegio dydis	M6
Sriegio žingsnis	1 mm
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio Ø	6 mm
Kiaurymės Ø	5 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto kvadratas □	4,9 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Sriegio gylis	15 mm
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Sriegio tipas	M
Danga	AlTiX
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Sraigtingo griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2,5 \times D$, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	24 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	28 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	16 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	24 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	24 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	20 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	6 m/min	P

INOX <900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	6 m/min	M
Ketus (G)	tinka	16 m/min	K
CuZn	tinka	16 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		