

Garant**GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM ypač ilgas, forma B 6HX, AlTiX, M: M6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131770 M6
GTIN	4045197901323
Produktų klasė	111

Aprašymas**Modelis:**

Universalus sriegiklis, sukurtas patikimam naudojimui su įvairiomis medžiagomis.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga, užtikrinanti atsparumą nusidėvėjimui.**
- **Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.**
- **Speciali geometrija optimaliam drožlių pasišalinimui.**

Kotas pagal DIN 371.

Privalumai:

Puikiai tinka sriegimui sunkiai prieinamose vietose.

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	6 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto kvadratas □	4,9 mm
Sriegio tipas	M
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto Ø D _s	6 mm
Sriegio žingsnis	1 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Sriegio dydis	M6

Sriegio gylis	18 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E PM
Kiaurymės Ø	5 mm
Danga	AlTiX
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė kiauroji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	24 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	28 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	16 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	24 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	24 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	20 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	6 m/min	P

INOX <900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	6 m/min	M
Ketus (G)	tinka	16 m/min	K
CuZn	tinka	16 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		