

Garant
VHM freza su drožlialaužiu TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 14 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	203019 14
GTIN	4045197706447
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

Specialiai TPC apdirbimui sukurta naši freza nerūdijančiojo plieno apdirbimui.
Sustiprinta šerdis.

Pastaba:

$h_{m\ max}$: lentelėje pateikti maksimalūs dydžiai.

$a_{e\ max} = 0,08 \times D$ TPC apdirbimui.

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 203103.

Tolerancija Nominalusis Ø: f8

Dantų skaičius Z: 5

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 45 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai ir įkypai

Kotas: DIN 6535 HB su h6

Balansavimo tikslumas su kotu: G 2,5 su HB

Dantų skaičius Z: 5

Pjovimo briaunos ilgis L_c : 42 mm

Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu: 50 mm

Sužeminto koto Ø D_1 : 13,8 mm

Bendras ilgis L: 99 mm

Koto Ø D_s : 14 mm

Techninis aprašymas

Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,28 mm
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	50 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	14 mm

Sužeminto koto $\varnothing D_1$	13,8 mm
Dantų skaičius Z	5
Vidutinis drožlės storis $h_{maks.}$ frezuojant TPC būdu INOX < 900 N/mm ²	0,08 mm
Vidutinis drožlės storis $h_{maks.}$ frezuojant TPC būdu INOX > 900 N/mm ²	0,07 mm
Koto $\varnothing D_s$	14 mm
Bendras ilgis L	99 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	42 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Tolerancija Nominalusis \varnothing	f8
Balansavimo tikslumas su kotu	G 2,5 su HB
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,08×D
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	TPC
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Kotinė freza