

Garant**GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma E 6HX, ALTiX, M: M14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	136152 M14
GTIN	4045197900272
Produktų klasė	111

Aprašymas**Modelis:**

Universalus sriegiklis, sukurtas įvairių medžiagų apdirbimui užtikrinant saugų procesą.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui.**
- **Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.**
- **Speciali geometrija optimaliam drožlių pasišalinimui.**

Forma E (1,5–2 vijų pjaunančioji dalis)

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 2 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D_s: 11 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 12 mm

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	110 mm
Koto Ø D _s	11 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio Ø	14 mm

Sriegio gylis	35 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto kvadratas □	9 mm
Kiaurymės Ø	12 mm
Norma	DIN 376
Sriegio žingsnis	2 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M14
Danga	AlTiX
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	E
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D, kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	22 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	25 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	15 m/min	N

Plienas <500 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	18 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	8 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	6 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	7 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	6 m/min	M
Ketus (G)	tinka	15 m/min	K
CuZn	tinka	15 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		