

Garant**Weldonhouder Vorm AD, SK 50 ultrakort, Span-Ø D1: 16 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300412 16
GTIN	4045197708328
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Bevestigingsschroef in meeneemgroef.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Norm:

Ähnlich DIN 69871.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820; 308830, reserveschroef nr. 309901.

Rondloopnauwkeurigheid: $\leq 3 \mu\text{m}$

Afkoppellengte A-maat: 35 mm

Buiten-Ø D: 69,9 mm

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	16 mm
Afkoppellengte A-maat	35 mm
Buiten-Ø D	69,9 mm
Opname	SK 50 ultrakort

Norm	DIN 6359
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Producttype	Weldonhouder