

**Garant****CNMG 120416, Soort: HB7020**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250328 HB7020
GTIN	4045197711212
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CNMG 120416 HB7020 Soort: HB7020  
Spaanbreker: SG  
Snijdiepte  $a_p$ : 1,5 - 8 mm  
Voeding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 300 m/min

## Technische beschrijving

Voeding $f$	0,25 - 0,6 mm/omw,
Hoekradius	1,6 mm
Snijdiepte $a_p$	1,5 - 8 mm
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 300 m/min
Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SG

Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120416
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien