

► LINDSTRÖM

## Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, ovali galvutė, FW, Visas ilgis: 150mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	726000 150
GTIN	7314150111534
Produktų klasė	73M

### Aprašymas

#### Modelis:

Siauros formos, tiksliai nušlifuoti ir indukcinio būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (63 – 65 HRC). Paviršius juodas, kad būtų mažiau atspindžių. Reguliuojamas sraigtinis lankstas minimaliai trinčiai ir optimaliam ašiniam pjaunančiųjų briaunų išdėstymui. **Tinka darbui su elektronika**, su ergonominiais **2K** rankenų apvalkalais.

Patentuota spyruoklė sumažina pasipriešinimą suglaudžiant reples, todėl jėga nukreipiama pjūviui.

#### Apdirbama medžiaga:

Aukštos kokybės rutulinių guolių plienas, kaldintas šlampavimo būdu, juodintas.

### Techninis aprašymas

visas ilgis	150 mm
Galvutės plotis	16 mm
Kerpa varinę vielą iki Ø	0,4 - 2 mm
Pjovimo briaunos ilgis	16 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Pjovimo briaunos nuožula	maža nuosklemba
Medžiaga	Aukštos kokybės rutulinių guolių plienas
Galvutės forma	ovalinis
Rankena	2K rankenos apvalkalas

Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (63–65 HRC)
Paviršius	juodintos
Produkto pavadinimo požymis	FW
Su atidarymo spyruokle	taip
reguliuojamas precizinis lankstas	taip
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės