

**Garant****CNMG 160608, Soort: HB7020**

## Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 250334 HB7020 |
| GTIN          | 4045197711229 |
| Artikelklasse | 21G           |

## Omschrijving

CNMG 160608 HB7020 Soort: HB7020  
Spaanbreker: SG  
Snijdiepte  $a_p$ : 1,5 - 8 mm  
Voeding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 300 m/min

## Technische beschrijving

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Hoekradius                          | 0,8 mm             |
| Snedeccondities                     | licht onderbroken  |
| Voeding $f$                         | 0,25 - 0,6 mm/omw, |
| Hoofdtoepassing                     | P                  |
| Spaanbreker                         | SG                 |
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 100 - 300 m/min    |
| Snijdiepte $a_p$                    | 1,5 - 8 mm         |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Soort                        | HB7020                       |
| Fijn/ruw-indeling            | Vorbewerken                  |
| Snijmateriaal                | HM                           |
| ISO-code wisselplaat         | CNMG 160608                  |
| Aantal wisselingen/snijanten | 4                            |
| Producttype                  | Wisselplaat voor het draaien |