

**Garant**
**CNMM 120408, Soort: HB7020**


### Bestelgegevens

Bestelnummer	250452 HB7020
GTIN	4045197711243
Artikelklasse	21G

### Omschrijving

CNMM 120408 HB7020 Soort: HB7020  
 Spaanbreker: SR  
 Snijdiepte  $a_p$ : 2 - 10 mm  
 Voeding  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/omw,  
 Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 300 m/min

### Technische beschrijving

Spaanbreker	SR
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,8 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 300 m/min
Voeding $f$	0,4 - 1,2 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	2 - 10 mm

Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMM 120408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien