

Garant
CNMG 120412, Soort: HB7020


Bestelgegevens

Bestelnummer	250324 HB7020
GTIN	4045197711205
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 120412 HB7020 Soort: HB7020
 Spaanbreker: SG
 Snijdiepte a_p : 1,5 - 8 mm
 Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 300 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 300 m/min
Snijdiepte a_p	1,5 - 8 mm
Hoekradius	1,2 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SG
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,

Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien