



Universalios sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 180mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	728790 180
GTIN	4007582006488
Produktų klasė	76B

Aprašymas

Modelis:

Induktyvaus grūdinimo preciziniai ašmenys (apie 64 HRC) stygų vielai. Precizinis izoliacijos nuėmimo peilis viengysliams (masyviems) laidams 1,5 ir 2,5 mm². Precizinis presavimo įrenginys kabelių antgaliams 1,5 ir 2,5 mm². Žnyplės žalvariniams ir variniams varžtams M3,5 ir M4 lygiai nužnybti. Lankstymo įrenginys ašoms lankstyti iš masyvių varinių laidininkų Ø 4, 5 ir 6 mm. Kojelės su storasienu apvalkalu **iki 1000V izoliuotos pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Didelis pjovimo ir suspaudimo našumas dėl optimalios pavaros.

Paskirtis:

Idealu elektros instaliavimo darbams - lenktos formos konstrukcija patogi ir neužstoja vaizdo darbo vietoje.

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankių plienas, replės matinės, rankenos dengtos daugiakomponenčiu sluoksniu.

Techninis aprašymas

visas ilgis	180 mm
Kerpa stygų vielą Ø	2 mm
Izoliacijos nuėmimas nuo laidų, kurių Ø	1,5 mm
Izoliacijos nuėmimas nuo laidų, kurių Ø	2,5 mm
kabelių antgaliams	1,5 mm ²
kabelių antgaliams	2,5 mm ²

Svoris	270 g
nulenкта galva	25 laipsniai
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 64 HRC)
Medžiaga	Specialusis įrankinis plienas
Replių paviršius	neapdirbtas paviršius
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės