


**Garant****SNMG 120412, Soort: HB7020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251226 HB7020
GTIN	4045197711182
Artikelklasse	21G

**Omschrijving**

SNMG 120412 HB7020 Hoekradius: 1,2 mm  
Soort: HB7020  
Spaanbreker: SM  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
Voeding  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

**Technische beschrijving**

Voeding $f$	0,15 - 0,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	SM
Hoekradius	1,2 mm
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 6 mm
Soort	HB7020

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120412
Aantal wisselingen/snij kanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien