

**Garant**
**KNUX 160410L, Soort: HB7020**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	251078 HB7020
GTIN	4045197711311
Artikelklasse	21G

**Omschrijving**

KNUX 160410L HB7020 Soort: HB7020

Spaanbreker: SG

Spaangeleidingsgroef: 3,2 mm

 Snijdiepte  $a_p$ : 1 - 6 mm

 Voeding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/omw,

 Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 375 m/min

**Technische beschrijving**

Hoekradius	1 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Voeding $f$	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	1 - 6 mm
Spaangeleidingsgroef	3,2 mm
Spaanbreker	SG
Soort	HB7020
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 375 m/min
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	2
ISO-code wisselplaat	KNUX 160410L
Producttype	Wisselplaat voor het draaien