

Garant
Kopierfrees extra lang, Cilinderschacht, Ø D: 16mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	212606 16
GTIN	4045197712752
Artikelklasse	210

Omschrijving
Uitvoering:

Exacte wisselplatenbedding door optimalisatie van de plaat- en plaatpassingtoleranties.
Maximale wisselnauwkeurigheid gegarandeerd: $\pm 0,015$ mm.

Toepassing:

Universeel toepasbaar voor nafrees- en semi-nafreesbewerkingen.

Staal – voor algemene toepassingen in de matrijzenmakerij.

Opmerking:

Het toerental op basis van de werk-Ø D_w berekenen. GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Lengte Ø d_1	100 mm
Totale lengte L_{totaal}	166 mm
Afkoppellengte L_1	28 mm
Snijkant-Ø D_c	16 mm
Schacht-Ø D_s h6	16 mm
Ø d_1	14 mm
Wisselplaatschroef	219873 (15IP; 3,0 Nm)
Aantal snijkanten Z	2
Inwendige koeling	ja
Schachtuitvoering	Cilinderschacht

Freestoepping	Kopieerfrezen
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Spanschroef	219873