

Garant**Kopierfrees, met schroefdraad, Ø D: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212620 10
GTIN	4045197712783
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Zonder inwendige koeling.

Exacte wisselplatenbedding door optimalisatie van de plaat- en plaatpassingtoleranties.

Maximale wisselnauwkeurigheid gegarandeerd: $\pm 0,015$ mm.

Toepassing:

Universeel toepasbaar voor nafrees- en semi-nafreesbewerkingen.

Staal – voor algemene toepassingen in de matrijzenmakerij.

Opmerking:

Het toerental op basis van de werk- $\varnothing D_w$ berekenen. GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Snijkant- $\varnothing D_c$	10 mm
Wisselplaatschroef	219871 (8IP; 1,2 Nm)
$\varnothing D_1$ h6	5,5 mm
Totale lengte L_{totaal}	23 mm
$\varnothing D_2$	9,5 mm
Opnamedraad M	M5
Lengte 1	23 mm
Aantal snijkanten Z	2

Inwendige koeling	nee
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Kopieerfrezen
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	219871
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP