




Hoge voedingsfrees MFH Harrier, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 52/4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	222065 52/4
GTIN	4960664719600
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

De frees voor hoge voedingen MFH Harrier maakt korte bewerkingstijden mogelijk dankzij hoge voedingswaarden met grote snijdieptes. De combinatie van convexe snijkanten en de aanzethoek reduceert de snijkracht en beperkt de vibratieneiging tot een minimum.

Toepassing:

voor een hogere productiviteit bij het vlak-, kamer- en spiebaanfrezen. Grote afkoppellengtes bij het duikfrezen zijn door de geringe snijkracht geen probleem.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	50 mm
Snijkant-Ø D_c	52 mm
geschikte wisselplaat	SOMT..
Ø D_3	35 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	1,5 mm
Wisselplaatafmeting	10

Wisselplaatschroef	229718 (15IP; 3,5 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p,max}$ bij LD geometrie	3,5 mm
Opnameboring- \emptyset	22 mm
Aantal snijkanten Z	4
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen $\emptyset D_{min}$	87 mm
Helicoïdaal frezen $\emptyset D_{max}$	102 mm
Ramplinglengte L voor α_{max}	34,4 mm
Ramplinghoek α_{max}	0,6 graden
Instelhoek κ	10 graden
Fz Helix	0,7
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229718
-------------	--------