

**Garant****Kopierfrees kort, Cilinderschacht, Ø D: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212601 10
GTIN	4045197712622
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Exacte wisselplatenbedding door optimalisatie van de plaat- en plaatpassingtoleranties.  
Maximale wisselnauwkeurigheid gegarandeerd:  $\pm 0,015$  mm.

**Toepassing:**

Universeel toepasbaar voor nafrees- en semi-nafreesbewerkingen.

**Staal** – voor algemene toepassingen in de matrijzenmakerij.

**Opmerking:**

Het toerental op basis van de werk- $\varnothing D_w$  berekenen. GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Snijkant- $\varnothing D_c$	10 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	92 mm
Afkoppellengte $L_1$	32 mm
$\varnothing d_1$	8 mm
Schacht- $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Wisselplaatschroef	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Aantal snijkanten Z	2
Inwendige koeling	ja
Schachtuitvoering	Cilinderschacht

Freestoepping	Kopieerfrezen
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Spanschroef	219871
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2