



Hoge voedingsfrees MFH Harrier, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 66/45mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	222065 66/45
GTIN	4960664719648
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

De frees voor hoge voedingen MFH Harrier maakt korte bewerkingstijden mogelijk dankzij hoge voedingswaarden met grote snijdieptes. De combinatie van convexe snijkanten en de aanzethoek reduceert de snijkracht en beperkt de vibratieneiging tot een minimum.

Toepassing:

voor een hogere productiviteit bij het vlak-, kamer- en spiebaanfrezen. Grote afkoppellengtes bij het duikfrezen zijn door de geringe snijkracht geen probleem.

Technische beschrijving

Wisselplatafmeting	14
Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	2 mm
Opnameboring-Ø	27 mm
Totale lengte $L_{\ total}$	50 mm
Snijkant-Ø D_c	66 mm
Wisselplaatschroef	229719 (20IP; 4,5 Nm)

Ø D ₃	42 mm
Maximale snijdiepte a _{p max} bij LD geometrie	5 mm
geschikte wisselplaat	SOMT..
Aantal snijkanten Z	4
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	108 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	130 mm
Ramplinglengte L voor α _{max}	41 mm
Ramplinghoek α _{max}	0,5 graden
Instelhoek κ	10 graden
Fz Helix	0,7
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229719
-------------	--------