

Garant**Kopierfrees extra lang, Cilinderschacht, Ø D: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212606 10
GTIN	4045197712738
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Exacte wisselplatenbedding door optimalisatie van de plaat- en plaatpassingtoleranties.
Maximale wisselnauwkeurigheid gegarandeerd: $\pm 0,015$ mm.

Toepassing:

Universeel toepasbaar voor nafrees- en semi-nafreesbewerkingen.

Staal – voor algemene toepassingen in de matrijzenmakerij.

Opmerking:

Het toerental op basis van de werk- $\varnothing D_w$ berekenen. GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

$\varnothing d_1$	8 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	10 mm
Wisselplaatschroef	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Afkoppellengte L_1	21 mm
Totale lengte L_{totaal}	132 mm
Schacht- $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Lengte $\varnothing d_1$	75 mm
Aantal snijkanten Z	2
Inwendige koeling	ja
Schachtuitvoering	Cilinderschacht

Freestoepping	Kopieerfrezen
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	219871
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP