



Hoge voedingsfrees MFH Harrier, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 66/4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	222065 66/4
GTIN	4960664719624
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

De frees voor hoge voedingen MFH Harrier maakt korte bewerkingstijden mogelijk dankzij hoge voedingswaarden met grote snijdieptes. De combinatie van convexe snijkanten en de aanzethoek reduceert de snijkraft en beperkt de vibratieneiging tot een minimum.

Toepassing:

voor een hogere productiviteit bij het vlak-, kamer- en spiebaanfreesen. Grote afkoppellengtes bij het duikfreesen zijn door de geringe snijkraft geen probleem.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D _c	66 mm
Wisselplaatschroef	229719 (20IP; 4,5 Nm)
Maximale snijdiepte a _{p max}	2 mm
Totale lengte L _{totaal}	50 mm
geschikte wisselplaat	SOMT..
Ø D ₃	42 mm

Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$ bij LD geometrie	5 mm
Opnameboring- \emptyset	22 mm
Wisselplatafmeting	14
Aantal snijkanten Z	4
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen $\emptyset D_{\min}$	108 mm
Helicoïdaal frezen $\emptyset D_{\max}$	130 mm
Ramplinglengte L voor α_{\max}	41 mm
Ramplinghoek α_{\max}	0,5 graden
Instelhoek κ	10 graden
Fz Helix	0,7
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Rampling
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229719
-------------	--------