



## Dinamometrinis raktas QuickSelect su įstatoma terkšle, Maksimalus sukimo momentas: 20Nm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	657090 20
GTIN	2050001019769
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirtas, kompaktiškas dinamometrinis raktas darbui viena ranka, nustatomas skale ir atsilaisvinantis. Tikslumas išlieka ir po keliasdešimt tūkstančių priveržimų, nes visos susidėvinčios dalys pagamintos iš aukštos kokybės medžiagų, o lenkimo strypas dirbant tik trumpam apkraunamas. Korpusas ir rankena iš tvirto, kvadratinio skerspjuvio vamzdžio. Matavimo skalės reguliuojamos. **Priveržimas kairėn – perkišus įstatomą įrankį. Su perjungiamo įstatoma terkšle.**

**Mato vienetai:** Nm, lbf·in.

#### Privalumai:

- **Ergonomiškos formos 2K rankena, atspari agresyviems skysčiams, pvz., kurui, Skydrol ir t. t.**
- **Langelis saugo nustatymo skalę nuo purvo ir sugadinimo.**
- **Greitas, tikslus ir patikimas nustatymas: Reguliavimo mygtuką patraukti, sukant nustatyti norimą vertę ir paspaudimu užfiksuoti. Reguliavimo mygtukas juda lengvai, nes nereikia įveikti spyruoklės jėgos.**

#### Funkcija:

Pasiekęs nustatytą vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

#### Paskirtis:

Kadangi sukimo momentą galima labai greitai pakeisti, idealiai tinka remontui ir mažų serijų gamybai.

#### Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Įjovimo režimai:

#### Brėžinio ir formulės legenda:

$l_1$  = svirties ilgis be įstatomo įrankio

$l_2$  = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo  
 $l_3$  = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį  
 $l_4$  = įpjovimo įrankio matmuo  
 $L$  = bendras įrankio ilgis  
 $T_1$  = nustatomas sukimo momentas  
 $T_2$  = nurodytas sukimo momentas

**Pastaba:**

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

**Techninis aprašymas**

maksimalus sukimo momentas	20 Nm
Svoris	740 g
Indikatorius	analoginis
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Įstatomų įrankių laikiklis	9×12 mm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Priveržimo kryptis	Dešinysis ir kairinis priveržimas
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Skalės padalijimas, 1 padala =	0,2 Nm
Sūkių momento ribos	40 - 180 lbf·in
Sūkių momento ribos	4 - 20 Nm
Feedback	ryškus
Prijungimo forma	įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [ $l_3$ ]	243,5 mm
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Padalos vertė, pasirenkama	lbf·in
Norma	DIN EN ISO 6789
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Matavimo būdas	Sukimo momentas

Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [I <sub>1</sub> ]	226 mm
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [I <sub>2</sub> ]	17,5 mm
Kalibravimas	O1
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Serija	MANOSKOP® 730N
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

## Paslaugos

DAkKS kalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm	020020 1000
KalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	020010 400

## Priedai

Įstatoma perjungiamo terklėsu išmetikliu QuickRelease Pavaros kvadrato tipas 1-1/4 in	657590 1-1/4
Įstatoma perjungiamo terklėsu išmetikliu QuickRelease Pavaros kvadrato tipas 1-3/8 in	657590 1-3/8
Įstatoma perjungiamo terklė Pavaros kvadrato tipas 1-1/2 in	657582 1-1/2
Įstatoma perjungiamo terklė Pavaros kvadrato tipas 1-1/2 in	657600 1-1/2
Įstatoma perjungiamo terklėsu išmetikliu QuickRelease Pavaros kvadrato tipas 1-1/2 in	657590 1-1/2
Įstatoma perjungiamo terklė Pavaros kvadrato tipas 1-1/4 in	657582 1-1/4

Įstatoma perjungiamo terklė Pavaros kvadrato tipas 1-1/4 in

657600 1-1/4

Įstatoma perjungiamo terklė Pavaros kvadrato tipas 1-3/8 in

657600 1-3/8

Įstatoma perjungiamo terklė Pavaros kvadrato tipas 1-3/8 in

657582 1-3/8

Dinamometrinis raktas QuickSelectbe įstatomo įrankio  
Maksimalus sukimo momentas 20 Nm

657094 20