

**Garant****HiPer-Drill snij-inzetdeel h7, HB7630, Ø D: 12,9 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	231650 12,9
GTIN	4045197709851
Artikelklasse	21M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing. Rondlooptrouwkeurigheid in gemonteerde toestand  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

**Opmerking:**

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar. Snijgegevens gelden voor basiselement  $5 \times D$ . Pilotboringen uitsluitend met een snij-inzetdeel van hetzelfde type uitvoeren.

voor basiselement  $\text{Ø D: } 12,5 \text{ mm}$

Voeding  $f$  in RVS  $> 900 \text{ N/mm}^2$ :  $0,14 \text{ mm/omw}$ ,

**Technische beschrijving**

$\text{Ø D}$	12,9 mm
voor basiselement $\text{Ø D}$	12,5 mm
Voeding $f$ in RVS $> 900 \text{ N/mm}^2$	$0,14 \text{ mm/omw}$ ,
Aantal wisselingen/snijkanten	1

Soort	HB7630
Snijmateriaal	HM
Tophoek	135 graden
Aantal snijkanten Z	2
Producttype	Snij-inzetdeel voor het boren