


Garant**SNMG 120408, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251144 HB7020
GTIN	4045197711038
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 120408 HB7020 Hoekradius: 0,8 mm
Soort: HB7020
Spaanbreker: SS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 400 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Spaanbreker	SS
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Snedecondities	licht onderbroken
Soort	HB7020

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Aantal wisselingen/snij kanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien