

Garant**WNMG 060408, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251954 HB7020
GTIN	4045197711076
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WNMG 060408 HB7020 Soort: HB7020
Spaanbreker: SS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 400 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Spaanbreker	SS
Hoekradius	0,8 mm
Snedecndities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Soort	HB7020

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 060408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien