

Garant**HiPer-Drill snij-inzetdeel n7, HU7810, Ø D: 10,7 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	231630 10,7
GTIN	4045197709943
Artikelklasse	21M

Omschrijving**Uitvoering:**

Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing. Rondlooptrouwkeurigheid in gemonteerde toestand $\leq 20 \mu\text{m}$. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

Opmerking:

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar. Snijgegevens gelden voor baselement $5 \times D$. Pilotboringen uitsluitend met een snij-inzetdeel van hetzelfde type uitvoeren.

voor baselement Ø D: 10,5 mm

Voeding f in aluminium kortspanend: 0,25 mm/omw,

Technische beschrijving

Ø D	10,7 mm
Voeding f in aluminium kortspanend	0,25 mm/omw,
voor baselement Ø D	10,5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Soort	HU7810

Snijmateriaal	HM
Tophoek	135 graden
Aantal snijkanten Z	2
Producttype	Snij-inzetdeel voor het boren