


**Garant**
**SNMG 120404, Soort: HB7020**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	251142 HB7020
GTIN	4045197711021
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

SNMG 120404 HB7020 Hoekradius: 0,4 mm  
 Soort: HB7020  
 Spaanbreker: SS  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
 Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 150 - 400 m/min

## Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2 mm
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	SS
Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7020

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120404
Aantal wisselingen/snij kanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien